



ETNA DORADO MILKBASE

CONNECTED MEDIUM

- De garantie van perfecte melkspecialiteiten met ETNA's MilkBase technologie, volledig naar uw wens instelbaar. Op elk moment, elke keer weer.
- Flow-Through Heaters: De twee gekoppelde Flow-Through Heaters warmen de melk zeer nauwkeurig op, ongeacht de begintemperatuur. Voor een stabiel, constant eindproduct.
- Tot 10 melksoorten te programmeren: volle of halfvolle koemelk of van soja, geitenmelk of haver: zolang het product eiwitten bevat zal de ETNA MilkBase er heerlijk schuim van maken.



• • • ETNA DORADO MILKBASE CONNECTED MEDIUM

KENMERKEN

- SmartTouch: 5" touchscreen
- Twee Flow-Through Heaters voor een zeer nauwkeurige en constante eindtemperatuur
- Dikte, volume en eindtemperatuur per recept instelbaar
- Mogelijkheid voor koud melkschuim
- Geschikt voor alle eiwithoudende melkproducten en melk-alternatieven
- Gepatenteerd automatisch reinigings- en spoelsysteem, conform HACCP
- Volautomatische uitgifte van melkdranken via koffiemachine
- Ook undercounter te plaatsen
- USB-aansluiting voor snelle installatie en back-up

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| • Uurcapaciteit: | 60 liter melkschuim |
| • Uitgiftesnelheid: | Ca. 9 sec. (150 ml melkschuim) |
| • Aansluitwaarde: | ac 1N 230V, 50 Hz, 3.370 W |
| • Wateraansluiting: | 3/4" BSP |
| • Leeg gewicht: | Ca. 26 kg |
| • Inhoud melkcontainer: | 4 liter |
| • Recyclebaarheid: | 91% |

ACCESSOIRES

ETNA Dorado MilkBase koppenwarmer · Undercounter kit

BESCHIKBARE KLEUR



Midnight
Black

User interface / Bediening

Afmetingen H x B x D

Aantal te programmeren melksoorten

Aantal te programmeren recepten per melksoort

Automatisch reinigingsprogramma met tablet

Ingebouwde 4 liter melkkoeler

TE KOPPELEN AAN

DEM121 ETNA Dorado Espresso Medium Touch / Premium

DEM211 ETNA Dorado Espresso Medium Touch / Premium

DEM221 ETNA Dorado Espresso Medium Touch / Premium

CONNECTED MEDIUM



5" SmartTouch

487* x 270 x 405 mm

10

16

-
-

* Minimum hoogte. Exacte hoogte afhankelijk van stelvoetjes.